

Balances de précision KERN PLS · PLJ



Série de balances de précision avec des grandes plages de pesée – idéal pour les grands récipients de tarage ou les grands échantillons

Caractéristiques

- **A** KERN PLJ 2000-3A : **Balance milligramme de haute qualité à portée tendue jusqu'à 2100 g** – idéale pour les grands échantillons ou les récipients de tare lourds
- **Clavier ergonomique** optimisé pour droitiers et gauchers
- KERN PLJ : **Programme d'ajustage interne**, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation

- Idéal pour les applications mobiles avec étalonnage obligatoire, comme le rachat ambulant d'or ou de bijoux
- KERN PLS : **Programme d'ajustage externe CAL** pour régler la précision de la balance, poids de contrôle contre prix supplémentaire, voir *Poids de contrôle*
- **Chambre de protection** en série pour les modèles avec plateau de dimensions **B**, espace de pesée $\varnothing \times H$ 60×150 mm
- **Housse d'utilisation transparente** en série


Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 17 mm
- Dimensions surface de pesée, inox
 - A** \varnothing 80 mm
 - B** \varnothing 110 mm
 - C** \varnothing 160 mm, grande illustration
 - D** L×P 200×175 mm
- **1** KERN PLS/PLJ-F: Jauge de contrainte
- **2** KERN PLS/PLJ-A: Compensation de force
- Température ambiante tolérée
KERN PLS, PLJ: 5 °C/35 °C
KERN PLJ-M: 15 °C/30 °C

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente**, lot de 5, KERN PLJ-A01S05
- **3** **Crochet pour pesage de charges suspendues**, KERN PLJ-A02
- **Jeu de détermination de la densité** des matières liquides et solides avec une densité $\leq / \geq 1$ sur les modèles avec [d] = 0,001 g, KERN ALT-A02 [d] = 0,01 g, KERN PLT-A01
- **Adaptateur RS-232/Ethernet** pour la connexion à un réseau Ethernet sur IP, KERN YKI-01
- Plus de détails, accessoires et imprimantes adaptées voir *Accessoires*

EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] g	Échelon d'étalonnage [e] g	Charge minimale [Min] g	Linéarité g	Plateau	Code de qualité	Option			
								Homologation		Cert. d'étalonnage	
								MU KERN		DAkkS KERN	
KERN							QUALITY				
PLS 420-3F	420	0,001	-	-	± 0,004	B	BA	-			963-127
PLS 720-3A	720	0,001	-	-	± 0,002	B	BC	-			963-127
PLS 1200-3A	1200	0,001	-	-	± 0,003	B	BC	-			963-127
PLS 4200-2F	4200	0,01	-	-	± 0,04	C	BA	-			963-127
PLS 6200-2A	6200	0,01	-	-	± 0,03	C	BC	-			963-128
PLS 8000-2A	8200	0,01	-	-	± 0,04	C	BC	-			963-128
PLS 20000-1F	20000	0,1	-	-	± 0,4	D	BA	-			963-128
PLJ											
PLJ 420-3F	420	0,001	-	-	± 0,003	B	BA	-			963-127
PLJ 720-3A	720	0,001	-	-	± 0,002	B	CC	-			963-127
PLJ 1200-3A	1200	0,001	-	-	± 0,003	B	CC	-			963-127
PLJ 2000-3A	2100	0,001	-	-	± 0,004	A	CC	-			963-127
PLJ 3000-2FM*	3100	0,01	-	-	± 0,03	C	BA	-			963-127
PLJ 4200-2F	4200	0,01	-	-	± 0,04	C	BA	-			963-127
PLJ 6200-2A	6200	0,01	-	-	± 0,03	C	CC	-			963-128
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.											
PLJ 720-3AM	720	0,001	0,01	0,02	± 0,002	B	CC		965-216		963-127
PLJ 6200-2AM	6200	0,01	0,1	0,5	± 0,03	C	CC		965-217		963-128

* JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

Pictogrammes

	Programme d'ajustage interne : règle rapidement la précision de la balance à l'aide d'un poids calibré interne motorisé		KERN protocole de communication (KCP) : Il est un jeu d'instructions standardisé pour interfaces pour les balances KERN et d'autres instruments. Il permet de consulter et de régler toutes les paramètres pertinentes et fonctions de l'appareil. Les appareils KERN avec KCP sont faciles à intégrer dans les ordinateurs, les commandes industrielles et d'autres systèmes numériques.		Protection contre la poussière et les projections d'eau – IPxx : le degré de protection est indiqué par le pictogramme. Voir définition dans le glossaire.
	Programme d'ajustage externe CAL : pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire		Protocole GLP/ISO : la balance indique le numéro de série, ID utilisateur, valeur de pesée, la date et l'heure, quelle que soit l'imprimante raccordée		Inox : la balance est protégée contre la corrosion
	Easy Touch : convient pour la connexion, transmission et contrôle de données via PC, tablette ou smartphone		Protocole GLP/ISO : avec valeur de pesée, date et heure. Uniquement avec les imprimantes KERN		Pesage sous la balance : support de charge possible au moyen d'un crochet au dessous de la balance
	Mémoire : emplacements de mémoire internes à la balance, par ex. des tares, de pesée, données d'article, PLU etc.		Comptage de pièces : nombres de pièces de référence au choix. Commutation de l'affichage pièces/poids		Fonctionnement sur pile : préparé pour fonctionner sur pile. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil
	Mémoire alibi : archivage électronique sécurisé des résultats de pesée, conforme à la norme 2014/31/UE.		Protocole GLP/ISO : avec valeur de pesée, date et heure. Uniquement avec les imprimantes KERN		Fonctionnement avec batterie : ensemble rechargeable
	Interface de données RS-232 : pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou un réseau		Niveau de formule A : les valeurs de poids pour les différents composants d'une formule peuvent être additionnés et le poids total de la formule peut être imprimé		Adaptateur secteur universel : externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d'entrée en option pour A) UE, CH; B) UE, CH, GB, USA; C) UE, CH, GB, USA, AUS
	Interface de données RS-485 : pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques. Convient pour la transmission de données sur de plus grandes distances. Réseaux en topologie bus possible		Niveau de formule B : mémoire interne pour formules complètes avec nom et valeur de consigne des différents composants d'une formule. Guidage de l'utilisateur par écran		Adaptateur secteur : 230 V/50 Hz. En série standard UE, sur demande aussi en série GB, USA ou AUS
	Interface de données USB : pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques		Niveau de formule C : mémoire interne pour formules complètes avec nom et valeur de consigne des différents composants d'une formule. Guidage de l'utilisateur par écran, fonction multiplicateur, adaptation de la recette en cas de surdosage ou reconnaissance de code barres		Bloc d'alimentation : intégrée à la balance. 230 V/50 Hz standard UE. Sur demande également en standard GB, USA ou AUS
	Interface de données Bluetooth* : pour la transmission de données de la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques		Niveau de totalisation A : les valeurs de poids de marchandises similaires peuvent être additionnées et la somme imprimée		Principe de pesée : Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique.
	Interface de données WIFI : pour la transmission de données de la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques		Détermination du pourcentage : constatation de l'écart en % de la valeur de consigne (100 %)		Principe de pesée : Système de mesure à diapason : un corps de résonance est amené à osciller sous l'effet d'une charge électromagnétique
	Sorties de commande (coupleur opto-électronique, Digital I/O) : pour raccorder des relais, lampes de signalisation, vannes, etc.		Unités de mesure : convertibles par touche, par ex. pour passer à des unités non métriques. Plus de détails : voir Internet		Principe de pesée : Compensation de force électromagnétique : bobine dans un aimant permanent. Pour les pesées les plus précises
	Interface analogique : pour raccorder un périphérique adapté au traitement analogique des valeurs de mesure		Pesage avec zones de tolérance : (Checkweighing) les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour triage et portionnement. L'opération est assistée par un signal acoustique ou optique, voir le modèle respectif		Principe de pesée : Technologie Single-Cell : développement du principe de compensation de force avec une précision inégalée
	Interface pour deuxième balance : pour le raccordement d'une deuxième balance		Fonction Hold : (Programme de pesée animaux) Si le sujet à peser n'est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable		Homologation possible : la durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme
	Interface réseau : pour connecter la balance à un réseau Ethernet. Possible chez KERN avec un convertisseur universel RS-232/LAN				Étalonnage DAKkS (DKD) : la durée de l'étalonnage DAKkS en jours est indiquée par le pictogramme
	Transmission de données sans câble : entre l'unité de pesage et l'unité d'analyse via un module radio intégré				Expédition de colis : la durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme

*Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par KERN & SOHN GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

KERN – La précision est notre affaire

Pour garantir la précision élevée de votre balance, KERN vous propose le poids de contrôle correspondant à votre balance, dans les classes internationales de limite d'erreur OIML E1 à M3 dans les valeurs entre 1 mg et 2500 kg. En combinaison avec le certificat d'étalonnage DAKkS la meilleure condition pour un étalonnage correct de la balance.

Le laboratoire d'étalonnage KERN pour les poids de contrôle et les balances électro-mécaniques fait partie des laboratoires d'étalonnage DAKkS les plus modernes et les mieux équipés en Europe pour les poids de contrôle, les balances et les dynamomètres. Grâce au degré d'automatisation élevé, nous pouvons effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les étalonnages DAKkS des poids de contrôle, des balances et des dynamomètres.

Volume des prestations laboratoire d'étalonnage KERN :

- Étalonnage DAKkS des balances avec une charge maximale de 50 t
- Étalonnage DAKkS des poids dans la plage 1 mg – 2500 kg
- Détermination de volume et mesurage de susceptibilité (caractéristiques magnétiques) pour des poids de contrôle
- Gestion des instruments de contrôle via une base de données et service de rappel
- Étalonnage des dynamomètres
- Certificats d'étalonnage DAKkS (DKD) dans les langues DE, GB, FR, IT, ES, NL, PL
- Analyses de conformité et étalonnage périodique des balances et poids de contrôle

Votre revendeur spécialisé KERN :